


Full Ceram Press

Horno para porcelana prensada y porcelana sobre metal
Combined furnace for all – ceramic crowns and bridges and PFM restorations



Siempre espere más de un Full Ceram
Always expect more from a Full Ceram



www.acryl-ar.com

Full Ceram Press

Horno para porcelana prensada y porcelana sobre metal
Combined furnace for all – ceramic crowns and bridges and PFM restorations

- Unidad combinada: horno de porcelana + horno de prensado.
- Memoria de 200 programas de gran versatilidad.
- Mufla protegida con cristal de cuarzo de excelente estabilidad térmica y rápida respuesta al ascenso y descenso de temperatura.
- Programación totalmente modificable incluso durante la cocción.
- Control de temperatura lineal punto a punto de gran precisión: + - 0,2°C de error.
- Enfriamiento rápido forzado.
- Excelente aislamiento térmico con el exterior.
- Platina de movimientos suaves, libres de vibraciones.
- Display alfanumérico. Programas identificables por nombre y número.
- 3 Niveles programables de vacío.
- Lectura de parámetros en español e inglés.
- Modo noche.

- *Two-in-one: porcelain furnace + pressing furnace.*
- *200 totally versatile programs in memory.*
- *Muffle with quartz crystal cover. It supplies high thermal stability, fast response on rise and drop in temperature and longer lifespan.*
- *Adjustable program parameters, even during the firing cycle.*
- *Accurate temperature control, about 0,2°C error range.*
- *Fast cooling function.*
- *Excellent thermal insulation.*
- *Vibration free firing tray support.*
- *Alphanumeric display. Programs are identified by number and name.*
- *3 programmable vacuum levels.*
- *Parameters reading in Spanish and English.*
- *Night mode.*



Mufla protegida con cristal de cuarzo
Quartz muffle



Display alfanumérico
Alphanumeric display

Fabrica y garantiza:

Manufactured and guaranteed by:



Av. Elcano 4933 (C1427CIH)
Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: + 5411 4553-4700
ventas@acryl-ar.com

